


## Jednocestná světelná závora

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M



## Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

## Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem  
světlovodných vláken

OB50; OBF; OCF; OO50

## OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]

200

## OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

450

## OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

2800

## OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]

800

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

## Mechanická data

Hmotnost

[g]

47,5

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M4

# E20606



## Jednocestná světelná závora

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M

|                       |      |        |
|-----------------------|------|--------|
| Délka snímací hlavy   | [mm] | 15     |
| Celková délka         | [mm] | 2000   |
| Min. úhel ohybu       | [mm] | 30     |
| Uspořádání vláken     |      | ●      |
| Průměr jádra          | [mm] | 1      |
| Materiál vlákna       |      | PMMA   |
| Materiál hlavy vlákna |      | Hliník |
| Materiál opláštění    |      | PE     |

### Příslušenství

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Dodané položky            | Šestihranné matice: 4 x M4<br>ozubené podložky: 4 |
| Příslušenství (volitelné) | Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600           |

### Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|