




Multifunkční displeje pro monitorování analogových standardních signálů

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC



výřez
pro
montáž 91 x 43 mm
na
panel



Vlastnosti výrobku

Rozměry [mm] 48 x 112 x 116

Oblast nasazení

Aplikace zobrazení a monitorování analogových signálů; např. procesní senzory, teplotní senzory nebo senzory proudění

Elektrická data

Provozní napětí [V] 18...30 DC

Proudový odběr [mA] 100

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů Počet analogových vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 4

Vstupy

Počet analogových vstupů 2; (Spannungs- oder Stromeingang)

Analogový vstup (proud) [mA] 0...20

Analogový vstup (napětí) [V] -10...10

Rozlišení analogového výstupu 16 bit

Přesný analogový vstup [%] 0,1

Výstupy

Po digitálních výstupů 4

Ochrana proti přetížení ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -20...60

Skladovací teplota [°C] -25...70

Krytí IP 65

Druh ochrany svorkovnice IP 20



Multifunkční displeje pro monitorování analogových
standardních signálů


DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	299,5
Způsob montáže		výřez pro montáž na panel: 91 x 43 mm
Rozměry	[mm]	48 x 112 x 116
Materiály		Noryl UL94-V-0

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Barevný displej	Plně grafický LCD-displej, Dotykové stínítko

Elektrické připojení		
Šroubové svorky:		
Připojení		



NC neobsazeno