


Jednocestná světelná závora

FE-11-E-V-E3R/2m



Oblast nasazení

Provedení	90° vychýlení světelného paprsku
Funkční princip	Jednocestná světelná závora
Aplikace	Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]	140
---------------------------------	-----

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]	230
---------------------------------	-----

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]	1720
---------------------------------	------

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]	400
---------------------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...70
---------------------	----------

Mechanická data

Hmotnost [g]	58,5
Varianita se snímací hlavou	úhlový

E20714



Jednocestná světelná závora

FE-11-E-V-E3R/2m

Průměr snímací hlavy	[mm]	3
Celková délka	[mm]	2000
Min. úhel ohybu	[mm]	25
Uspořádání vláken		
Materiál vlákna		PMMA
Materiál hlavy vlákna		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění		PE
Příslušenství		
Dodané položky		Upevňovací spona:, E20107
Upozornění		
Obsah balení		1 ks