


E3M159



Prodlužovací kabel

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy

Provedení

prodloužení pro připojovací kabel O3M pro 3D senzor
Smart mobile s analogovým video výstupem PAL

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Třída krytí

III

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...80

Krytí

IP 67; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost

[g]

274,3

Rozměry

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,4

Materiály

pouzdro: PUR; Těsnění: FKM; Kontaktní piny: CuSn6 poniklované a pozinkované

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4305 / 303)

Vhodnost pro vlečné řetězy

ano

Vhodnost pro vlečné řetězy

Rádus ohybu u pevného uložení

≥ 60 mm

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Prodlužovací kabel


CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, TPU, černá, Ø 6 mm, Stíněný; Impedance 75 Ω

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)



Připojení



- 1: Stínění
- 2: neobsazeno
- 3: stínění koaxiálního kabelu
- 4: vodič koaxiálního kabelu
- 5: neobsazeno

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)

