


Adaptér

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)



1 O kroužek



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4; (...40 °C)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	17,1
Rozměry	[mm]	18 x 18 x 20
Montážní závit		PG 9
Materiály		litý zinek Niklovaný
Tvarovaný materiál		litý zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E10411



Adaptér

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Elektrické připojení

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: litý zinek, Niklovaný



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá