


Snímací hlava pro světelný senzor

FT-11-EPA-M8x40/F2x1



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OB50; OBF; OO50

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]

55

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

110

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]

235

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

Mechanická data

Hmotnost

[g]

16,2

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M8

Celková délka

[mm]

konfigurovatelný

Uspořádání vláken



Průměr jádra

[mm]

2 x 1,5

E20765



Snímací hlava pro světelný senzor

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

Materiály	pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem
Materiál vlákna	PMMA
Materiál hlavy vlákna	Hliník
Příslušenství	
Dodané položky	Šestihranné matice: 2 x M8
	Podložky: 2
Upozornění	
Obsah balení	1 ks