


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS0015G04

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Odstíněné vedení

Elektrická data

Provozní napětí [V]

< 50 AC / < 60 DC

Třída krytí

III

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]

4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-25...70

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]

578,8

Rozměry [mm]

15 x 15 x 46,5

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS0015G04

Elektrické připojení

Kabel: 15 m, PVC, černá, Ø 5 mm, Stíněný; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění není zavedeno do konektoru



Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BK =	hnědá
BU =	černá
WH =	modrá
	bílá