


## Jednocestná světelná závora

FE-30-A-A-M6/2M



## Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Aplikace

Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách

## Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken

OIF

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

240

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

## Mechanická data

Hmotnost

[g]

201

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Celková délka

[mm]

2000

Min. úhel ohybu

[mm]

30; (při pevném uložení)

Uspořádání vláken



Materiály

Adaptér: PA

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

Hliník

# E20219



## Jednocestná světelná závora

FE-30-A-A-M6/2M

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Materiál opláštění   | Hliník                                    |
| <b>Příslušenství</b> |                                           |
| Dodané položky       | Šestihranné matice: 4 x M6, Nerezová ocel |
|                      | ozubené podložky: 4                       |
|                      | Matice s vroubkováním: 1 x M30            |
| <b>Upozornění</b>    |                                           |
| Obsah balení         | 1 ks                                      |