


Jednocestná světelná závora

FE-50-V-V-X/2,5M



1 Výstup světla

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
Aplikace	Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken	OBF; OMF
---	----------

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]	93
---------------------------------	----

OMF

Dosah světlovodných vláken [mm]	93
---------------------------------	----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-58...315
----------------	------	-----------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	1161,5
Výška senzorové hlavy	[mm]	12
Šířka snímací hlavy	[mm]	143
Délka snímací hlavy	[mm]	85
Rozměry sondy	[mm]	12 x 143 x 85
Celková délka	[mm]	2500
Min. úhel ohybu	[mm]	19

E21132



Jednocestná světelná závora

FE-50-V-V-X/2,5M

Materiály	upevnění: nerezová ocel (1.4301 / 304)
Materiál vlákna	sklo
Materiál hlavy vlákna	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Upozornění	
Obsah balení	1 ks