


Světelný senzor

FT-00-M-W-M6/0,6M



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách; Odolný vůči různým agresivním chemikáliím

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken

OKF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

35

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...150

Mechanická data

Hmotnost

[g]

58

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Délka snímací hlavy

[mm]

35

Celková délka

[mm]

600

Min. úhel ohybu

[mm]

45

Uspořádání vláken



Průměr jádra

[mm]

1,6

Průměr vlákna

[mm]

0,05

E21151



Světelný senzor

FT-00-M-W-M6/0,6M

Vnější průměr	[mm]	5,4
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Materiál opláštění		Kovový silikon
Upozornění		
Obsah balení		1 ks