


## Propojovací kabel s konektorem

ADOGA030MSS0002E03



## Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

vhodnost pro vlečné řetězy

## Elektrická data

Provozní napětí [V] &lt; 250 AC/DC

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4; (40° C)

## Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...85

Krytí IP 67

## Schválení / zkoušky

|               |                  |         |
|---------------|------------------|---------|
| Certifikát UL | Ta               | < 75 °C |
|               | Číslo souboru UL | E191684 |

## Mechanická data

Hmotnost [g] 88,1

Rozměry [mm] 14,5 x 14,5 x 42,5

Materiály TPU

Tvarovaný materiál TPU

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

Vhodnost pro vlečné řetězy ano

|                            |                                    |                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Vhodnost pro vlečné řetězy | Rádus ohybu u flexibilního použití | min. 10 x průměr kabelu                                                    |
|                            | přejezdová rychlost                | max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s² |

Cykly ohybu &gt; 2 Mio.

Torzní namáhání ± 180 °/m



## Propojovací kabel s konektorem

ADOGA030MSS0002E03

## Upozornění

Obsah balení

1 ks

## Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PVC, žlutá, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

## Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 1/2", přímý; kódování: C; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



## Připojení



GN =

RD/BK =

RD/WH =

Barvy vodičů :

zelená

červený / černý

červená/bílá