


Světelný senzor

FT-00-M-W-M6/3M



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách; Odolný vůči různým agresivním chemikáliím

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken

OCF; OKF

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

270

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

22

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...150

Mechanická data

Hmotnost

[g]

174,5

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Délka snímací hlavy

[mm]

35

Celková délka

[mm]

3000

Min. úhel ohybu

[mm]

45

Uspořádání vláken



E21154



Světelný senzor

FT-00-M-W-M6/3M

Průměr jádra	[mm]	1,6
Průměr vlákna	[mm]	0,05
Vnější průměr	[mm]	5,4
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Materiál opláštění		Kovový silikon
Upozornění		
Obsah balení		1 ks