


Montážní sada s ochranným krytem pro optické senzory

O4 PROTECTIVE BRACKET 200



Oblast nasazení

Provedení

Montáž svorkového válce, s ochranou senzoru

Mechanická data

Hmotnost

[g]

371,5

Způsob montáže

Tyčový profil; (Ø 12 mm)

Materiály

nerezová ocel (1.4404 / 316L); Svorka: litý zinek

Příslušenství

Dodané položky

šroub s válcovou hlavou: 1 x M5 x 16

šrouby s válcovou hlavou: 2 x M5 x 30

E21215



Montážní sada s ochranným krytem pro optické senzory

O4 PROTECTIVE BRACKET 200

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------