


Propojovací kabel s konektorem

ADOGA030MSS0018E03



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

vhodnost pro vlečné řetězy

Elektrická data

Provozní napětí [V] < 250 AC/DC

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4; (40° C)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g] 666

Rozměry [mm] 14,5 x 14,5 x 42,5

Materiály TPU

Tvarovaný materiál TPU

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

Vhodnost pro vlečné řetězy ano

Vhodnost pro vlečné řetězy

Rádus ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
 přejezdová rychlost max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²

Cykly ohybu > 2 Mio.

Torzní namáhání ± 180 °/m

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Propojovací kabel s konektorem


ADOGA030MSS0018E03

Elektrické připojení


Kabel: 18 m, PVC, žlutá, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 1/2", přímý; kódování: C; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení



GN =	Barvy vodičů :
RD/BK =	zelená
RD/WH =	červený / černý
	červená/bílá