


E30406



Měnič napětí

VOLTAGE CONVERTER



Elektrická data

Jmenovité napětí DC	[V]	9...27
Proudový odběr	[mA]	< 500
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 40

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozáření	30 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Vazební kleště
	EN 61000-4-6 přenášení vysokou frekvencí	10 V (0,15...80 MHz)

Mechanická data

Hmotnost	[g]	151
Materiály		PBT-GF20
Těsnicí materiál		FKM

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - konektorová zásuvka

Kabel: 1 m, PUR

konektorové provedení: 1 x M12; Materiál držáku: TPU, oranžová; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM

E30406




Měnič napětí

VOLTAGE CONVERTER

Elektrické připojení

Připojení



Elektrické připojení - zástrčka

Kabel: 1 m, PUR

konektorové provedení: 1 x M12; Materiál držáku: TPU, oranžová; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM