


IO-Link displej

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
Aplikace	zobrazení všech procesních hodnot připojeného senzoru

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 47
Min. izolační odpor [MΩ]	100; (500 V DC)
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano

Software / programování

Parametrizační možnost	displej, indikace
------------------------	-------------------

Rozhraní

Komunikační rozhraní	IO-Link				
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)				
IO-Link verze	1.1				
Norma SDCI	IEC 61131-9				
Profily	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis				
Mód SIO	ne				
Potřebná třída Masterport	A				
Min. doba procesního cyklu [ms]	11,2				
Podporovaná ID zařízení	<table> <tr> <th>Druh provozu</th><th>ID zařízení</th></tr> <tr> <td>default</td><td>694</td></tr> </table>	Druh provozu	ID zařízení	default	694
Druh provozu	ID zařízení				
default	694				

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...60
---------------------	--------

E30430



IO-Link displej

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"

Skladovací teplota	[°C]	-20...80
Krytí		IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Odolnost vůči rázům	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[let]	397
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	204
Materiály		nerezová ocel (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení		Barevný displej 1,44", 128 x 128 Pixel
		2 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky		Y-spojovací kabely:, E12481
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x M12; Kontakty: Pozlaceno		