




Návarný adaptér pro procesní senzory

ADAPT M12-WELDING 3A ACCESSORY



- 1 únikový otvor
1 Těsnící hrana

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Oblast nasazení

Provedení	s únikovými otvory
Teplota média [°C]	< 250
Odolnost proti tlaku [bar]	50

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	32,35
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Utahovací moment [Nm]	5...20
Připojení senzoru	M12 x 1,5 těsnící kužel
Procesní připojení	Navařený adaptér Ø 19 mm

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------