

Propojovací kabel Y

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	8...32 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-20...80
Krytí	IP 67; (konektor (protikus) zapojen)

Mechanická data

Hmotnost	[g]	473,5	
Materiály		PA; zásuvka: TPU oranžová; Těsnění: FKM	
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný	
Počet portů centrálního rozvaděče		2	
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy		Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
		přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
		Cykly ohybu	> 5 Mio.
		Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Propojovací kabel Y

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

Elektrické připojení - konektor DEUTSCH C

Připojení



konektorové provedení: 1 x konektor DEUTSCH, přímý



Elektrické připojení - zásuvka A

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

konektorové provedení: 2 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm





Propojovací kabel Y

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

Elektrické připojení - zásuvka B

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

konektorové provedení: 2 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

