


Navařovací ponorná trubka pro teplotní senzory

WELDING THERMOWELL G1/2



Oblast nasazení

Provedení pro teplotní senzory EL = 200 mm

Odolnost proti tlaku [bar] 100

Měřicí / nastavovací rozsah

Délka sondové tyče L [mm] 173

Mechanická data

Hmotnost [g] 505

Rozměry [mm] Ø 10

Materiály nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)

Připojení senzoru G 1/2

Procesní připojení Navařený adaptér Ø 30 mm

Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí < 0,6 / -

Upozornění

Obsah balení 1 ks