





Propojovací kabel s AMP konektorem

ecomatPanel/Cable/5m



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Odstíněné vedení
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	8...32 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...80
Krytí		IP 20; (bez odporu)
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	456,4
Rozměry	[mm]	89,5 x 33,4 x 47,3
Materiály		pouzdro: PBT-GF20
Tvarovaný materiál		PBT
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení
Kabel: 5 m, PUR, šedá, Ø 8,3 mm, Stíněný; 2 x 0,5 mm² (zkroucené páry) + 2 x 0,5 mm² (zkroucené páry)
konektorové provedení: AMP MQS, přímý; Materiál držáku: PBT; Kontakty: Pozinkovány




E12736



Propojovací kabel s AMP konektorem

ecomatPanel/Cable/5m

Připojení



1	CAN_L
2	CAN_H
3	GND
4	Vbb