


Ponorná trubka pro teplotní senzory

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Oblast nasazení

Provedení	pro teplotní senzory EL = 100 mm
Odolnost proti tlaku [bar]	16

Mechanická data

Hmotnost [g]	184,3
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru	G 1/2 těsnící kužel Ø 6 mm
Procesní připojení	G 1/2
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	≤ 0,6 / -
Instalační délka EL [mm]	68
Délka vrtu (BL) [mm]	137

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------