


Jednocestná světelná závora

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M



Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
Aplikace	Malý poloměr ohybu

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]	60
---------------------------------	----

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]	130
---------------------------------	-----

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]	520
---------------------------------	-----

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]	160
---------------------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...70
---------------------	----------

Mechanická data

Hmotnost [g]	34
Varianta se snímací hlavou	přímý
Závit snímací hlavy	M3

E20609



Jednocestná světelná závora

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

Celková délka	[mm]	2000
Min. úhel ohybu	[mm]	10
Uspořádání vláken		●
Průměr jádra	[mm]	0,5
Materiál vlákna		PMMA
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PE

Příslušenství

Dodané položky	Šestihranné matice: 4 x M3
	ozubené podložky: 4
	Adaptér: OBF
	Adaptér: OOF
Příslušenství (volitelné)	Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------