


Světelný senzor

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Malý poloměr ohybu

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]

20

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

25

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

200

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]

60

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

Mechanická data

Hmotnost

[g]

33

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M4

E20639



Světelný senzor

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

Celková délka	[mm]	2000
Min. úhel ohybu	[mm]	10
Uspořádání vláken		⦿
Průměr jádra	[mm]	2 x 0,5
Materiál vlákna		PMMA
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PE

Příslušenství

Dodané položky	Šestihranné matice: 2 x M4 ozubené podložky: 2
Příslušenství (volitelné)	Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------