


Světelný senzor

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M



1 Ohybatelný

Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]

70

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

100

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

560

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]

300

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

Mechanická data

Hmotnost

[g]

49,5

Varianta se snímací hlavou

Ohybatelný

Celková délka

[mm]

2000

Min. úhel ohybu

[mm]

27

Uspořádání vláken

⊙⊙

Průměr jádra

[mm]

2 x 1

Materiály

Pouzdro se závitem: Mosaz potaženo bílým bronzem

Materiál vlákna

PMMA

Materiál hlavy vlákna

nerezová ocel (1.4301 / 304)

Materiál opláštění

PE

Příslušenství

Dodané položky

Šestihranné matice: 2 x M6, Nerezová ocel

ozubené podložky: 2

Příslušenství (volitelné)

Řezačka pro světlovodné vlákno: E20600

E20749



Světelný senzor

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

Upozornění

Obsah balení

1 ks