




Snímací hlava pro jednocestnou světelnou závoru

FE-11-EPA-M5x30/F1x1



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závoru

Aplikace

Malý poloměr ohybu

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OB50; OBF; OO50

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]

175

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

370

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]

700

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

Mechanická data

Hmotnost

[g]

8,2

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M5

Celková délka

[mm]

konfigurovatelný

Uspořádání vláken



**Snímací hlava pro jednocestnou světelnou závoru**

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

Materiály	pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem
Materiál vlákna	PMMA
Materiál hlavy vlákna	Hliník
Příslušenství	
Dodané položky	Šestihranné matice: 4 x M5
	Podložky: 4
Upozornění	
Obsah balení	1 ks