




Jednocestná světelná závora

FE-50-V-V-M5/16/R



Oblast nasazení	
Funkční princip	Jednocestná světelná závora
Měřicí oblast	
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken	OBF; ODF; OMF
OBF	
Dosah světlovodných vláken [mm]	1000
ODF	
Dosah světlovodných vláken [mm]	4
OMF	
Dosah světlovodných vláken [mm]	800
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-58...315
Mechanická data	
Hmotnost [g]	204
Varianta se snímací hlavou	úhlový
Celková délka [mm]	900
Min. úhel ohybu [mm]	19
Uspořádání vláken	●
Materiál vlákna	sklo

E20825



Jednocestná světelná závora

FE-50-V-V-M5/16/R

Materiál hlavy vlákna	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Příslušenství	
Dodané položky	Šestihranné matice: 4 x M8
	upínací kroužky: 2
	O-kroužek: 2
Upozornění	
Obsah balení	1 ks