


Lankový mechanismus pro převodníky

DRAW WIRE 3000



1 kolík se závitem

Vlastnosti výrobku

Provedení hřídele	plná hřídel
Průměr hřídele [mm]	6

Oblast nasazení

Provedení	pro snímače se synchronní přírubou 58 mm a pevnou hřídelí 6 mm.
-----------	---

Přesnost / odchylky

Přesnost	$\pm 0,012$ % FSO
Opakovací přesnost	$\pm 0,005$ % FSO

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...80
Skladovací teplota [°C]	-40...80
Vlhkost při skladování [%]	5...95; (bez kondenzace)

Mechanická data

Hmotnost [g]	598,5
Průměr horní montážní příruby [mm]	58
Materiály	pouzdro: litý zinek / plast; vodič: Nerezová ocel potažený polyamidem
Provedení hřídele	plná hřídel
Průměr hřídele [mm]	6

Lankový mechanismus pro převodníky

DRAW WIRE 3000

Max. délka měření	[mm]	3000	
Obvod kabelového bubnu	[mm]	200	
Průměr vodiče	[mm]	0,87	
Zapojení vodiče		M6	
Vlastnosti vodiče	max. rychlost posunu drátu	[m /s]	0,8
	max. zrychlení drátu	[g]	1
	max. prodlužovací síla	[N]	3
	min. zatahovací síla	[N]	2,5
Upevňovací příruba		Synchro-příruba	

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

diagramy a grafy

Montážní pokyny

