


Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-M4



Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
Aplikace	Malý poloměr ohybu

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken	OCF; OKF; OOF; OUF
---	--------------------

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]	790
---------------------------------	-----

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]	120
---------------------------------	-----

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]	400
---------------------------------	-----

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]	120
---------------------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...80
---------------------	----------

Mechanická data

Hmotnost [g]	41
Varianata se snímací hlavou	přímý
Závit snímací hlavy	M4

**Jednocestná světelná závora**

FE-00-P-A-M4

Délka snímací hlavy	[mm]	15
Celková délka	[mm]	600
Min. úhel ohybu	[mm]	10
Uspořádání vláken		
Materiály		Adaptér: PPE
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PVC

Příslušenství

Dodané položky	Šestihranné matice: 4 x M4
	ozubené podložky: 4
	Matice s vroubkováním: 1 x M11

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------