




RFID tag

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06



- 1 ID tag
2 tag značky polohy uprostřed antény



Oblast nasazení

Aplikace	kódování nosičů obrobků v řízených dopravníkových systémech
Provozní teplota (aktivní) [°C]	-25...85
Maximální teplota (pasivní) [°C]	90

Elektrická data

Pracovní frekvence [MHz]	13,56
Velikost paměti [bit]	896
Typ paměti	EEPROM
Typ čipu	Vigo
Počet bloků	28
Velikost bloku [Byte]	4
Unikátní identifikační číslo (UID) [Byte]	8
RFID standard	ISO 15693
Max. počet sepnutí	neomezeně
Max. počet záznamových cyklů	100000

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...85
Skladovací teplota [°C]	-40...90
Krytí	IP 67



RFID tag

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

Schválení / zkoušky		
Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Rozhlasové schválení	ISO 15693	

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	10
Pouzdro	Přípravek pro nosiče obrobků	
Způsob montáže	Instalace na kovové nebo nekovové materiály; (upevnění šroubem ; lepení na plochu)	
Rozměry	[mm]	18 x 33 x 16,9
Materiály	PBT oranžová; PA černá	

Příslušenství	
Dodané položky	

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Další údaje	
odečítací vzdálenost při montáži na kov (mm)	
ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	20
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15