




RFID tag

ID-TAG/D50x3, 0/0 2528 bit



Oblast nasazení

Provozní teplota (aktivní)	[°C]	-40...85
Maximální teplota (pasivní)	[°C]	90

Elektrická data

Pracovní frekvence	[MHz]	13,56
Velikost paměti	[bit]	1024
Typ paměti		EEPROM
Typ čipu		ICODE SLIX
Počet bloků		28
Velikost bloku	[Byte]	4
Unikátní identifikační číslo (UID)	[Byte]	8
RFID standard		ISO 15693
Max. počet sepnutí		neomezeně
Max. počet záznamových cyklů		100000

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
Skladovací teplota	[°C]	-40...90
Krytí		IP 68; IP 69K

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Rozhlasové schválení		ISO 15693

Mechanická data

Hmotnost	[g]	11,55
Způsob montáže		instalace na nekovové materiály; (upevnění šroubem ; lepení na plochu)
Rozměry	[mm]	Ø 50 / L = 3
Materiály		PPA černá

E80384



RFID tag

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Další údaje

Vzdálenost čtení při montáži na nekovové (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	35
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	90
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	190