


Světelný senzor

FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Konstrukce odolná proti ohybu pro použití v robotice; Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OBF; OO50; OCF

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

10

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]

30

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

180

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

Mechanická data

Hmotnost

[g]

30,6

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M4

Délka snímací hlavy

[mm]

23

Celková délka

[mm]

2000

Min. úhel ohybu

[mm]

5

**Světelný senzor**

FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

Uspořádání vláken	
Průměr jádra [mm]	4 x 0,25
Materiál vlákna	PMMA
Materiál hlavy vlákna	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění	PE
Příslušenství	
Dodané položky	Šestihranné matice: 2 x M4 ozubené podložky: 2
Příslušenství (volitelné)	Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600
Upozornění	
Obsah balení	1 ks