




RFID tag

ID-TAG/Tear Shape/06



Oblast nasazení

Aplikace	kódování nosičů obrobků v řízených dopravníkových systémech	
Provozní teplota (aktivní) [°C]		-25...55
Maximální teplota (pasivní) [°C]		75

Elektrická data

Pracovní frekvence [MHz]		13,56
Velikost paměti [bit]		896
Typ paměti		EEPROM
Typ čipu		ICODE SLIX
Počet bloků		28
Velikost bloku [Byte]		4
Unikátní identifikační číslo (UID) [Byte]		8
RFID standard		ISO 15693
Max. počet sepnutí		neomezeně
Max. počet záznamových cyklů		100000

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]		-25...55
Skladovací teplota [°C]		-25...75
Krytí		IP 66

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Rozhlasové schválení		ISO 15693

Mechanická data

Hmotnost [g]		21,6
Způsob montáže		instalace na nekovové materiály; (upevňovací očko)
Rozměry [mm]		40 x 31 x 4,8
Materiály		ABS

Upozornění

Obsah balení		5 ks
--------------	--	------



RFID tag

ID-TAG/Tear Shape/06

Další údaje

Vzdálenost čtení při montáži na nekovové (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	45
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	80