


Návarný adaptér pro procesní senzory

WELDING ADAPTER D6



Oblast nasazení

Provedení	pro teplotní senzory Ø 6 mm
Montáž	Svorkové šroubení
Odolnost proti tlaku [bar]	160

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	63
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru	Ø 6 mm
Procesní připojení	Navařený adaptér Ø 24,7 mm

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------