


Procesní adaptér pro malé průtokové množství

FLOW ADAPT SI



Oblast nasazení

Provedení	pro senzory a hlídače proudění
Aplikace	pro průmyslové nasazení
Montáž	přes šroubení G1/8A, libovolná montážní poloha
Média	kapalná a plynná média
Teplota média [°C]	0...80; (Teplotní gradient: 1 K/min)
Odolnost proti tlaku [bar]	300

Měřicí / nastavovací rozsah

Průtoková oblast [ml/min]	2...100
---------------------------	---------

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	156,5
Rozměry [mm]	M12 x 1
Označení závitu	M12 x 1
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru	M12 x 1
Procesní připojení	G 1/8

Příslušenství

Dodané položky	Těsnění: 1, U-seal
Příslušenství (volitelné)	Adaptér: ≤ 30 bar, E40101
	Adaptér: ≤ 300 bar, E40236

Upozornění

Upozornění	Lze použít pouze v kombinaci s relativním provozním režimem snímače průtoků.
Obsah balení	1 ks