




Návarný adaptér pro hladinové senzory

WELDING ADAPTER 50/D16



Oblast nasazení

Provedení	pro kapacitní hladinové senzory LK, LI, LT, LL
Montáž	Svorkové šroubení
Odolnost proti tlaku [bar]	0,5

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...80
---------------------	--------

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	394,5
Rozměry [mm]	Ø 50 / L = 37,5
Materiály	Příruba: Nerezová ocel; Pojistná matice: Nerezová ocel; Distanční trubička: Mosaz; Svorkový kroužek: FKM
Utahovací moment [Nm]	6...9
Připojení senzoru	Ø 16 mm
Procesní připojení	Navařený adaptér Ø 50 mm

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------