




Centrální rozvaděč

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 30 AC/DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12


Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-5...60
Krytí		IP 67; IP 68



Centrální rozvaděč

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Schválení / zkoušky		
Certifikát UL	Enclosure type	Type 1
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	1470,5
Rozměry	[mm]	22 x 54 x 100
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Počet portů centrálního rozvaděče		6
Typ konektoru		M12
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	Cykly ohybu	> 2 Mio.
Příslušenství		
Dodané položky	uzávěrové víčko: 2	
	štítky: 6	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení - zástrčka		
konektorové provedení: 1 x M23, úhlový; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm		
		



Centrální rozvaděč

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Připojení

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
⊥	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 6 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm

