




Tyčová spojka

Coupling 25-10-10-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
- 2 Hloubka der Klemmnabe

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	18,6
Rozměry	[mm]	Ø 22 / L = 24
Materiály		PA 6.6; nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Utahovací moment	[Nm]	utahovací momentové šrouby: 120 Ncm
Vnější průměr D	[mm]	22
Vnitřní průměr 1	[mm]	10
Vnitřní průměr 2	[mm]	10
Hloubka upínacího náboje	[mm]	6,4
Svorkový šroub	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
Délka	[mm]	24
Max. otáčky, mechanické	[U/min]	10000
Max. axiální přesazení hřídele	[mm]	± 0,2
Max. radiální nesouosost	[mm]	± 0,3
Max. úhlové posunutí	[°]	± 3,0
Upozornění		
Upozornění	Uvedené hodnoty platí pro spojky se shora uvedenými otvory nábojů (hlav) při okolní teplotě odpovídající 23 °C. hodnoty uvedené pro radiální,úhlové a axiální nasazení jsou hodnoty maximální.v provozu nemohou být tyto max.hodnoty dosahovány	
Obsah balení	1 ks	