




Centrální rozvaděč

ZDOAF03BMSS0005H12



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	2
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	6
Výstupy		
Elektrické provedení	PNP	



Centrální rozvaděč

ZDOAF03BMSS0005H12

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-5...60
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	565,7
Materiály		PBT-GF20; Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál		PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný
Počet portů centrálního rozvaděče		10
Typ konektoru		M8
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	10 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)	Uzavírací záklopka: 2 x M8, E73005	
	Štítky: 11	

Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení		
Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)		


Elektrické připojení - zásuvka		
konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno		



Centrální rozvaděč

ZDOAF03BMSS0005H12

Připojení



Barvy vodičů :

BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá