




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

R360/DANFOSS PVEH-F/M12



Oblast nasazení	
Speciální vlastnosti	Bez halogenů
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	< 250 AC/DC
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...90
Poznámka k okolní teplotě	konektor na ventilu: -30 ... 90 °C
	Konektor M12: -25 ... 90 °C
Krytí	IP 65; (M12 konekt. připojení: IP65, IP67, IP68, IP69K)
Mechanická data	
Hmotnost [g]	82
Tvarovaný materiál	PA-GF, Bez halogenů / TPU, Bez halogenů
Materiál převlečné matice	Ocel, Pozinkovaný / Mosaz, Niklovaný
Těsnící materiál	NBR / CR
Upozornění	
Obsah balení	1 ks




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: PA-GF, Bez halogenů, černá; Uzamčení: Ocel, Pozinkovaný; Těsnění: NBR / CR; Kontakty: Mosaz; Utahovací moment: 0,5...0,6 Nm




- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | PWM IN |
| 3. | Error OUT |
| | FE |

Elektrické připojení - Kabel

Kabel: 0,24 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, Bez halogenů, oranžová; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm



- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | Error OUT |
| 3. | GND |
| 4. | PWM IN |