


Lankový mechanismus pro převodníky

DRAW WIRE 1900



1 poutko Ø 5mm

Vlastnosti výrobku

Provedení hřídele	plná hřídel
Průměr hřídele [mm]	6

Oblast nasazení

Provedení	pro snímače se synchronní přírubou 58 mm a pevnou hřídelí 6 mm.
-----------	---

Přesnost / odchylky

Přesnost	± 0,02 % FSO
Opakovací přesnost	± 0,006 % FSO

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...85
Skladovací teplota [°C]	-40...85
Vlhkost při skladování [%]	5...95; (bez kondenzace)

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Odolnost proti vibracím	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mechanická data

Hmotnost [g]	598,5
--------------	-------



Lankový mechanismus pro převodníky

DRAW WIRE 1900

Průměr horní montážní příruby	[mm]	58	
Materiály		pouzdro: Hliník; vodič: Nerezová ocel potažený polyamidem	
Provedení hřídele		plná hřídel	
Průměr hřídele	[mm]	6	
Max. délka měření	[mm]	1900	
Obvod kabelového bubnu	[mm]	150	
Průměr vodiče	[mm]	0,45	
Zapojení vodiče		5,5; (poutko)	
Vlastnosti vodiče	max. rychlost posunu drátu	[m /s]	2
	max. zrychlení drátu	[g]	12
	max. prodlužovací síla	[N]	5
	min. zatahovací síla	[N]	3,5
Upevňovací příruba		Synchro-příruba	
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	

E61439



Lankový mechanismus pro převodníky

DRAW WIRE 1900

diagramy a grafy

Montážní pokyny

