




RFID tag

ID-TAG/51x51/06



Oblast nasazení

Aplikace	kódování nosičů obrobků v řízených dopravníkových systémech
Provozní teplota (aktivní) [°C]	-55...240

Elektrická data

Pracovní frekvence [MHz]	13,56
Velikost paměti [bit]	896
Typ paměti	EEPROM
Typ čipu	ICODE SLIX
Počet bloků	28
Velikost bloku [Byte]	4
Unikátní identifikační číslo (UID) [Byte]	8
RFID standard	ISO 15693

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-55...240
Poznámka k okolní teplotě	1,5 h 185 °C
	1 h 200 °C
	0,75 h 220 °C
	0,5 h 240 °C
	maximální doba prodlevy při maximální okolní teplotě
Krytí	IP 68

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-29	40 g 18 ms
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
Rozhlasové schválení	ISO 15693	

Mechanická data

Hmotnost [g]	297,85
Způsob montáže	Instalace na kovové nebo nekovové materiály; (upevnění šroubem: rozpěrka E80401; lepení na plochu)
Rozměry [mm]	51 x 6,5 x 51
Materiály	PPS

Upozornění

Obsah balení	10 ks
--------------	-------



RFID tag

ID-TAG/51x51/06

Další údaje

Vzdálenost čtení při montáži na nekovové (mm)

ANT410 / DTI410	20
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	40
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	100
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	200

odečítací vzdálenost při montáži na kov (mm)

ANT411 / DTI411	16
ANT421 / DTI421 / DTI425	35
ANT430 / DTI430 / DTI434	25
ANT431 / DTI431 / DTI435	40
ANT513 / DTI513	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	90