



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSN0005H04/1G/1D



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty	
Bez silikonu	ano	
Snáší se s nátěrem (barvou)	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 30 DC
Třída krytí		II
Max. vstupní výkon	[mW]	skupina II: 1000; skupina III: 1000
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	1
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...85
Poznámka k okolní teplotě	Při nasazení v oblasti Ex: okolní teplota podle označení přístroje	
Krytí	IP 67; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu: IP 68 / IP 69K)	
Schválení / zkoušky		
Osvědčení	BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X	
ATEX označení	Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C	
	Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C	
	Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C	
	Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C	
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C	
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C	
	Ex II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C	



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSN0005H04/1G/1D


Bezpečnostní jmenovité hodnoty		
Max. vnitřní kapacitance	[nF]	0,5
Max. vnitřní indukance	[μH]	10

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	194
Rozměry	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiály		pouzdro: TPU oranžová; Těsnění: FKM
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný


Upozornění		
Upozornění		Speciální podmínky pro bezpečný provoz v oblastech s nebezpečím výbuchu. Respektujte pokyny uvedené v návodu k obsluze (část vztahující se k ochraně v Ex oblastech).
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení		
Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, modrá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		

Elektrické připojení - zásuvka		
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm		



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá