




RFID tag

ID-TAG/M5x16,5/06



1 střed TAG



Oblast nasazení

Aplikace	kódování nosičů obrobků v řízených dopravníkových systémech
Provozní teplota (aktivní) [°C]	-25...85
Maximální teplota (pasivní) [°C]	90

Elektrická data

Pracovní frekvence [MHz]	13,56
Velikost paměti [bit]	896
Typ paměti	EEPROM
Typ čipu	Vigo
Počet bloků	28
Velikost bloku [Byte]	4
Unikátní identifikační číslo (UID) [Byte]	8
RFID standard	ISO 15693
Max. počet sepnutí	neomezeně
Max. počet záznamových cyklů	100000

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...85
Skladovací teplota [°C]	-40...90
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Rozhlasové schválení	ISO 15693	

Mechanická data

Hmotnost [g]	5,3
Pouzdro	Typ závitu
Způsob montáže	instalace na nekovové materiály; (upevnění šroubem ; lepení na plochu)
Rozměry [mm]	M5 / L = 16,5
Označení závitu	M5
Materiály	PA černá



RFID tag

ID-TAG/M5x16,5/06

Upozornění

Obsah balení

10 ks

Další údaje

Vzdálenost čtení při montáži na nekovové (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15