




RFID tag

ID-TAG/20X3/06-16KBit



Oblast nasazení

Aplikace	kódování nosičů obrobků v řízených dopravníkových systémech
Provozní teplota (aktivní) [°C]	-25...85
Maximální teplota (pasivní) [°C]	85

Elektrická data

Pracovní frekvence [MHz]	13,56
Velikost paměti [bit]	16000
Typ paměti	FRAM
Typ čipu	MB89R118C
Počet bloků	250
Velikost bloku [Byte]	8
Unikátní identifikační číslo (UID) [Byte]	8
RFID standard	ISO 15693
Max. počet sepnutí	neomezeně
Max. počet záznamových cyklů	neomezeně

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...85
Skladovací teplota [°C]	-40...85
Krytí	IP 68

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Mechanická data

Hmotnost [g]	9,3
Rozměry [mm]	Ø 20 / L = 3
Materiály	PPA

Upozornění

Obsah balení	5 ks
--------------	------



RFID tag

ID-TAG/20X3/06-16KBit

Další údaje

Vzdálenost čtení při montáži na nekovové (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	35
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	-