




RFID tag

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit



Oblast nasazení

Provozní teplota (aktivní)	[°C]	-40...85
Maximální teplota (pasivní)	[°C]	50

Elektrická data

Pracovní frekvence	[MHz]	13,56
Velikost paměti	[bit]	896
Typ paměti		EEPROM
Typ čipu		ICODE SLIX
Počet bloků		28
Velikost bloku	[Byte]	4
Unikátní identifikační číslo (UID)	[Byte]	8
RFID standard		ISO 15693
Max. počet sepnutí		neomezeně
Max. počet záznamových cyklů		100000

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
Skladovací teplota	[°C]	-20...50

Schválení / zkoušky

Rozhlasové schválení		ISO 15693
----------------------	--	-----------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	514
Způsob montáže		instalace na nekovové materiály; (samolepicí)
Rozměry	[mm]	30 x 65 x 0,1
Materiály		PP; přílnavý: HL2

Upozornění

Obsah balení		500 ks
--------------	--	--------



RFID tag

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

Další údaje

Vzdálenost čtení při montáži na nekovové (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	24
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	50
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	35
ANT600 / DTI600	130