




Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0005H19



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12
Výstupy		
Elektrické provedení	PNP	



Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0005H19

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-5...60
Krytí		IP 67; IP 68
Schválení / zkoušky		
Certifikát UL	Enclosure type	Type 1
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	899
Rozměry	[mm]	22 x 54 x 127
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Počet portů centrálního rozvaděče		8
Typ konektoru		M12
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	Cykly ohybu	> 2 Mio.
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	16 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	uzávěrové víčko: 2	
	štítky: 8	
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)		
Elektrické připojení - slot		
konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,8...1,5 Nm		

Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0005H19

Připojení



Barvy vodičů :

BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá

EBC024

Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0005H19

