



Centrální rozvaděč

ZDO8F039MSJ0005H10



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	2
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	6
Výstupy		
Elektrické provedení		NPN
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80



Centrální rozvaděč

ZDO8F039MSJ0005H10

Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-5...60
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	516
Materiály		PBT-GF20; Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál		PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný
Počet portů centrálního rozvaděče		8
Typ konektoru		M8
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	8 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	Adaptér na DIN lištu: E73007
	Uzavírací záklopka: M8, E73005

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 8 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno






Centrální rozvaděč

ZDO8F039MSJ0005H10

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá