



Y-rozvaděč

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



| Oblast nasazení                                             |                                        |                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Speciální vlastnosti                                        | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty |                                    |
| Bez silikonu                                                | ano                                    |                                    |
| Elektrická data                                             |                                        |                                    |
| Provozní napětí                                             | [V]                                    | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
| Třída krytí                                                 |                                        | II                                 |
| Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot                 | [A]                                    | 4                                  |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem                          | [A]                                    | 4                                  |
| Celkové hodnocení proudu (UL)                               | [A]                                    | 3                                  |
| Okolní podmínky                                             |                                        |                                    |
| Okolní teplota                                              | [°C]                                   | -25...100                          |
| Poznámka k okolní teplotě                                   |                                        | cULus: ...65 °C                    |
| Skladovací teplota                                          | [°C]                                   | -25...55                           |
| Vlhkost při skladování                                      | [%]                                    | 10...100                           |
| Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy |                                        | 1K22/ DIN 60721-3-1                |
| Krytí                                                       |                                        | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K        |
| Schválení / zkoušky                                         |                                        |                                    |
| Certifikát UL                                               | Napěťové napájení                      | Class 2                            |
|                                                             | Číslo souboru UL                       | E191684                            |



## Y-rozvaděč

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

## Mechanická data


|                           |                                         |      |
|---------------------------|-----------------------------------------|------|
| Hmotnost                  | [g]                                     | 34,1 |
| Materiály                 | pouzdro: PA Bez halogenů; Těsnění: EPDM |      |
| Tvarovaný materiál        | PA, Bez halogenů                        |      |
| Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L)           |      |

## Upozornění


|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

## Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA, Bez halogenů; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L);  
 Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm



## Připojení



Připojení podle IEC 61076-2-101



## Y-rozvaděč

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA, Bez halogenů; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L);  
Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

