




Y-rozvaděč

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...100
Poznámka k okolní teplotě	cULus: ...65 °C
Skladovací teplota [°C]	-25...55
Vlhkost při skladování [%]	10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy	1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Schválení / zkoušky

Certifikát UL	Napěťové napájení	Class 2
	Číslo souboru UL	E191684

Mechanická data

Hmotnost [g]	56,3
Materiály	pouzdro: PA Bez halogenů; Těsnění: EPDM



Y-rozvaděč

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS


Tvarovaný materiál	PA, Bez halogenů
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA, Bez halogenů; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L);
 Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm



Připojení



Připojení podle IEC 61076-2-101

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA, Bez halogenů; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L);
 Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

