


Snímač náklonu

R360/INCLINOMETER/0-10V



Vlastnosti výrobku

Počet měřících os	1
Úhlový rozsah [°]	± 90

Oblast nasazení

Funkční princip	staticky
-----------------	----------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	15...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 35
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Odolnost proti přepólování	ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 1
------------------------	------------------------------

Výstupy

Výstupní signál	analogový signál
Počet analogových výstupů	1
Analogový napěťový výstup [V]	0...10
Min. zatěžovací odpor [Ω]	50000
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Počet měřících os	1
Úhlový rozsah [°]	± 90

Přesnost / odchylky

Přesnost [°]	≤±7; (chybu nulového bodu lze kompenzovat nastavením jednotky o ± 4°)
--------------	---



Snímač náklonu

R360/INCLINOMETER/0-10V

Opakovací přesnost	[°]	0,1
--------------------	-----	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-30...85
Skladovací teplota	[°C]	-30...85
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

MTTF	[let]	884
------	-------	-----

Mechanická data

Hmotnost	[g]	281,5
Rozměry	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Materiály		pouzdro: PPO
Utahovací moment	[Nm]	1,8
Montážní poloha		Vertikální


Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

Kabel: 3,5 m, PUR

Připojení



Snímač náklonu

R360/INCLINOMETER/0-10V

diagramy a grafy

směr měření a montáže



vertikální montážní poloha / rotace kolem osy z